


FTMS-600 FTTH
SISÄVALOKAAPELI

RAKENNE

Kuitu	Kiinteäpäällysteinen 600 µm yksimuotokuitu, BendBright^{XS}
Kaapelin sydän	Synteettiset kuituniput on niputettu optisten kuitujen kanssa yhteen
Vaippa	Vaaleanharmaa UV-suojattu halogeeniton vaippa, EN 50290-2-27.

KÄYTTÖ

Neljä kiinteäpäällysteistä kuitua sisältävä sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen salliva **BendBright^{XS}** kuitu. Nippupolttokokeen kestävä ja halogeeniton FireRes® ulkovaippa.

OMINAISUUKSIA

Standardit	IEC 60794-2-20 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 Nippuna itsestään sammuva IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-3
Värijärjestelmä	IEC 60304
Maksimi vetovoima asennuksessa	400 N
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-40... +60 °C
Kuljetus	-40... +60 °C
Varastointi	-40... +60 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus Levy	500 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FTMS-600 FTTH
SISÄVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus m	Taivutussäde veto / asennettu	Snro
4xSMT BBXS	3,0	8,5	S30 / 500	100 / 15	0241658

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.