

FZOMSU-SD, FZOMSU-SD HF SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI



KÄYTTÖ

Metalliton yleiskaapeli sekä sisä- että ulkoasennuksiin niin kiinteistön tietoverkkoissa kuin televerkon liityntäkaapelina. Soveltuu ulkona kanava-asennuksiin ja suoriin maa-asennuksiin suojahiekalla. Puolikuiva vedenpitävä kaapelirakenne laajalle lämpötila-alueelle. Rakenne mahdollistaa suuret kuitulukumäärät. Kaapelin kuitujen väliulosottomahdollisuus.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D) ja/tai monimuotokuitu
Toisio-päälylystys	Rasvatäytteinen värillinen muoviputki (miniputki)
Täyte	Muovilanka
Keski-elementti	Lasikuitulujitteinen muovitanko, joka on tarvittaessa päälylystetty polyeteenillä
Kertaus	Miniputket (ja mahdolliset täytteet) ovat SZ-kerrattu keskielementin ympärille
Vedenesto	Kaapelisydämen ympärillä on pitkittäinen vedenestonauha
Vaippa	Oranssi yksittäis- tai nippupolttokokeen kestävä vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardit	IEC 60794 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-23 (HF) IEC 60332-3-24 (HF) IEC 61034 IEC 60754-2
Värijärjestelmä	FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa	1500 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +70 °C
Kuljetus	-45... +70 °C
Varastointi	-45... +70 °C
Asennus	-15... +60 °C
Puristuslujuus Levy	1500 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FZOMSU-SD, FZOMSU-SD Y
SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskelä / Vakiopituus km	Maks. asennusvoima, N	Snro
6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0241906
2x6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0242747
4x6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0241914
4x12xSML	12,5	140	K14 / 4	1500	0242749
8x12xSML	14,6	190	K16 / 4	1900	0241928
16x12xSML	18,7	290	K20 / 4	2900	0241936
4xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242753
2x4xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242755
2x6xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242757
4x6xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242759
4x12xOM1	12,5	140	K14 / 4	1500	0242761
4x6xOM3	10,0	90	K12 / 4	1500	0242765
4xSML+4xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242771
4xSML+2x4xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242773
2x4xSML+2x4xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242775
2x6xSML+2x6xOM1	10,0	90	K12 / 4	1500	0242777
6xSML+6xOM3	10,0	90	K12 / 4	1500	0241939
2x6xSML+2x6xOM3	10,0	90	K12 / 4	1500	0241938

FZOMSU-SD HF
SISÄ- JA ULKOVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskelä / Vakiopituus km	Maks. asennusvoima, N	Snro
6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0202101
2x6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0202103
4x6xSML	10,0	90	K12 / 4	1500	0202111
4x12xSML	12,5	140	K14 / 4	1500	0202112
8x12xSML	14,6	190	K16 / 4	1900	0202113
16x12xSML	18,7	290	K20 / 4	2900	0202114

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.