



DrakaHybrid YHDISTELMÄSISÄKAAPELI



KÄYTTÖ

Yhdistelmäsisäasennuskaapeli kiinteistöjen nousu- ja kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen salliva **BendBright^{XS}** kuitu. IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T IEEE 802.5: 16MB; ISDN; FDDI; ATM Puhelinverkko TV-, yhteisantenni- ja kaapeli-TV-verkko

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} pienen taivutussäteen salliva BendBright^{XS} – yksimuotokuitu
Sydän	4-parinen Cat 6 U/UTP ja optinen yksikkö muovisessa urarungossa. Optisessa yksikössä neljän BendBright^{XS} yksimuotokuidun nippu, aramidikuitulujite ja keltainen muovivaippa. TELLU13
Vaippa	Harmaa halogeeniton itsestään sammuva vaippa, repäisylanka alla

OMINAISUUKSIA

Standardit	EN 50173-1 EN 50288-6-1 ISO/IEC 11801 2 nd edition IEC 61156-5 ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 ITU-T G.757.A2 IEC 60332-1-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034-3
Värijärjestelmä	IEC 60304 punainen, vihreä, sininen, violetti
Optisen yksikön min. taivutussäde	15 mm
Maksimi vetovoima asennuksessa	150 N (Cat.6+4xSML) 180 N (Cat.6+4xSML+TELLU13)
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-10... +60 °C
Kuljetus	-40... +70 °C
Varastointi	-40... +70 °C
Asennus	-15... +55 °C
Puristuslujuus Levy	500 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

DrakaHybrid
YHDISTELMÄSISÄKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkaus ja Vakiopituus	Taivutussäde veto / asennus	Snro
Cat.6 U/UTP+4xSML BBXS	7,0	50	PK1000	110 / 70	0264012
Cat.6 U/UTP+4xSML BBXS+TELLU13	7,0 x 14,2	110	PK500	110 / 70	0264013

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.