

**RKKN**  
RISTIKYTKENTÄKAAPELI

**RAKENNE**

<b>Johdin</b>	Hehkutettu, tinattu kuparilanka
<b>Eristys</b>	Polyamidi
<b>Ryhmä</b>	Parikierre

**KÄYTTÖ**

Keskusten ja jakamoiden ristikytöntäkaapeli

**OMINAISUUKSIA**

<b>Standardi</b>	SFS 3715 IEC 60332-1
<b>Värijärjestelmä</b>	SFS 3715
<b>Min. taivutussäde vedettäessä</b>	1,5 x kaapelin halkaisija
<b>Min. taivutussäde asennettuna</b>	1 x kaapelin halkaisija
<b>Lämpötila-alueet</b>	
<b>Käyttö</b>	-15... +70 °C
<b>Kuljetus</b>	-15... +70 °C
<b>Varastointi</b>	-15... +70 °C
<b>Asennus</b>	-5... +60 °C

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskehä / Vakio pituus m	Eristyksen väri	Snro
2x0,6	1,9	6,5	P2 / 500	si / pu	0202402

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.