

**VMOHBU-TL**  
KANAVA- JA MAAKAPELI**KÄYTTÖ**

Liityntäverkon ulkokaapeli kanavaan ja maahan asennettava.

**RAKENNE**

<b>Johdin</b>	Hehkutettu kuparilanka
<b>Eristys</b>	Vaahdotettu PE-muovi
<b>Ryhmä</b>	Kaksi eristettyä johdinta parina
<b>Kertaus</b>	Lohkokertaus
<b>Täyte</b>	Erikoisvaseliini
<b>Suoja</b>	Muovialumiinilaminaatti + maalanka, tinattu 0,8 mm
<b>Ulkovaippa</b>	Yhtenäinen musta säänkestävä PE-vaippa

**OMINAISUUKSIA**

<b>Standardi</b>	SFS 5012
<b>Värijärjestelmä</b>	SFS 5012
<b>Min. taivutussäde vedettäessä</b>	15 x kaapelin halkaisija
<b>Min. taivutussäde asennettuna</b>	7 x kaapelin halkaisija
<b>Lämpötila-alueet</b>	
<b>Käyttö</b>	-45... +70 °C
<b>Kuljetus</b>	-45... +70 °C
<b>Varastointi</b>	-45... +70 °C
<b>Asennus</b>	-20... +60 °C

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

## VMOHBU-TL KANAVA- JA MAAKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus m	Vaipan paksuus mm	Snro
3x2x0,5	9,5	75	K7 / 1000	1,6	0256033
5x2x0,5	10,5	100	K8 / 1000	1,6	0256051
10x2x0,5	12,5	140	K9 / 1000	1,6	0256020
20x2x0,5	15,5	230	K10 / 1000	1,6	0256025
30x2x0,5	17,5	300	K11 / 1000	1,6	0256030
50x2x0,5	21,0	460	K12 / 1000	1,6	0225031
100x2x0,5	28,0	830	K16 / 1000	1,8	0225032
200x2x0,5	39,0	1650	K20 / 1000	2,0	0225033
400x2x0,5	52,0	3000	K22 / 500	2,2	0225035
800x2x0,5	71,0	5750	K22 / 500	2,6	0225038
3x2x0,6	10,0	90	K7 / 1000	1,6	0225041
5x2x0,6	11,5	125	K8 / 1000	1,6	0225042
10x2x0,6	14,0	185	K10 / 1000	1,6	0225043
20x2x0,6	17,5	310	K11 / 1000	1,6	0225044
30x2x0,6	20,0	410	K12 / 1000	1,6	0225045
50x2x0,6	24,5	630	K14 / 1000	1,6	0225046
100x2x0,6	33,0	1150	K18 / 1000	1,8	0225047
200x2x0,6	45,0	2300	K22 / 1000	2,2	0225048
10x2x0,8	16,5	270	K11 / 1000	1,6	0225051
20x2x0,8	22,0	480	K14 / 1000	1,6	0225052
30x2x0,8	25,0	670	K14 / 1000	1,6	0225053
50x2x0,8	32,0	1080	K18 / 1000	1,8	0225054

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.