

## PROFIT™

### Esi-asennetut kaapeli-asennusputket



#### NIMELLISJÄNNITE

Asennusputken sisältämän johdon tai kaapelin mukainen käyttöjännite

#### KÄYTTÖ

Kiinteään asennukseen sisällä, enintään 1000 V (AC) tai 1500 V (DC) johdinten ja kaapeleiden suojaamiseen, käytettävä asennusputki. Lujuusluokat ja käyttölämpötila standardin SFS-EN 61386 luokituskoodin 3342 mukaiset.

- Soveltuu myös betonivaluun sekä lämpöeristeiden läpivienteihin
- Ei sovellu maa-asennukseen

Asennusputkitus ja johdotus yhdellä vedolla, joten nopea asentaa sekä säästää kustannuksia.

#### **PROFIT-renkaiden purkuun avuksi Multi-purkuteline (Sähkönumero 6407009).**

Asennusputken suurin sallittu käyttölämpötila	90 °C
Alin suositeltu käsittelylämpötila (3)	-15 °C
Puristuslujuus	keskiluja, no. 3
Iskunkestävyys	keskiluja, no. 3

#### RAKENNE

**Asennusputki** Musta taipuisa itsestään palautuva palosuojattu asennusputki; sisältää johtimia tai kaapeleita

#### VAIHETUNNISTUS

Asennusputken sisältämän johdon tai kaapelin mukainen tunnistusjärjestelmä

#### STANDARDIT

SFS-EN 61386-1 ja SFS-EN 61386-22

SFS-EN 61386 (asennusputki on liekkiä ylläpitämätön)

Esi-asennetuilla johtimilla ja kaapeleilla omat standardit

#### SERTIFIKAATIT, HYVÄKSYNNÄT

Putki ei sisällä raaka-aineita REACH/SVHC-listalta.

Putki täyttää raaka-aineiltaan RoHS-direktiivin vaatimukset.

#### TULLIKOODI

Asennusputken sisältämän johdon tai kaapelin mukainen

## OMINAISUUDET

TUOTTEEN NIMI		PROFIT ML 3x1,5 S 16/R100	PROFIT ML 3x1,5 S 20/R100	PROFIT ML 3x2,5 S 16/R100	PROFIT ML 3x2,5 S 20/R100	PROFIT ML 4x1,5 S 16/R100	PROFIT ML 5x1,5 S 20/R100	PROFIT ML 5x1,5 S 20/R50	PROFIT ML 5x2,5 S 20/R100	PROFIT ML 5x2,5 S 20/R50	PROFIT ML 7x1,5 S 20/R100
Sähkönumero		0401132	0401133	0401134	0401135	0401136	0401737	0401140	0401739	0401141	0401740
<b>RAKENNETIETOJA (1)</b>											
Asennusputken ulkohalkaisija	mm	16	20	16	20	16	20	20	20	20	20
Massa	kg/km	110	130	140	160	130	170	170	230	230	210
<b>TOIMITUSTIETOJA</b>											
Vakiotoimituspituus	m	100	100	100	100	100	100	50	100	50	100
Pakkaus		rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas
<b>MEKAANISIA ARVOJA (2)</b>											
Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa (3)	mm	95	120	95	120	95	120	120	120	120	120

TUOTTEEN NIMI		PROFIT 2xCat6+Coax11 20/R100	PROFIT Cat6 UTP 2x4p 20/R100	PROFIT Cat6 UTP 4p 16/R100	PROFIT KLMA 4x0,8+0,8 16/R100	PROFIT TELLU 13 16/R100	PROFIT TELLU 13 20/R100	PROFIT HÄLY 3x0,5 16/R100
Sähkönumero		0241323	0241316	0241318	0202407	0232178	0232198	0401191
<b>RAKENNETIETOJA (1)</b>								
Asennusputken ulkohalkaisija	mm	20	20	16	16	16	20	16
Massa	kg/km	180	160	90	100	110	130	100
<b>TOIMITUSTIETOJA</b>								
Vakiotoimituspituus	m	100	100	100	100	100	100	100
Pakkaus		rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas	rengas
<b>MEKAANISIA ARVOJA (2)</b>								
Pienin sallittu taivutussäde asennusvedossa (3)	mm	120	120	95	95	95	120	95

(1) Likiarvo

(2) Katso taulukkoarvojen lähtöolettamukset kappaleesta Yleistä tuotetietoa.

(3) Asennettaessa kaapelia alhaisessa lämpötilassa on noudatettava erityistä varovaisuutta.