

**FY2RMS FTTH**
SISÄVALOKAAPELI**KÄYTTÖ**

Sisäasennuskaapeli kiinteistöjen kerroskaapelointeihin ja "kuitu kotiin"-sovelluksiin. Pienen taivutussäteen sallivan **BendBright^{XS}** kuidun ansiosta erinomainen kaapeli saneerauskohteisiin.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} pienen taivutussäteen salliva BendBright^{XS} – yksimuotokuitu vaipan keskiontelossa
Lujitteet	Lasikuituelementit vaipassa
Vaippa	Luonnonvalkoinen halogeeniton itsestään sammuva vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardit	IEC 60794-2-20 IEC 60332-1-2 IEC 60754-1 IEC 60754-2
-------------------	---

Värijärjestelmä	IEC 60304
------------------------	-----------

Maksimi vetovoima asennuksessa	200 N
---------------------------------------	-------

Lämpötila-alueet	
Käyttö	-25... +50 °C
Kuljetus	-25... +50 °C
Varastointi	-25... +50 °C
Asennus	0... +30 °C

Puristuslujuus Levy	1100 N/100 mm
----------------------------	---------------

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FY2RMS FTTH
SISÄVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela ja Vakiopituus m	Taivutussäde veto / asennettu	Snro
2xSML BBXS	4,2	17	PK500	60 / 10	0202105
4xSML BBXS	4,2	17	PK500	60 / 10	0241660
8xSML BBXS	4,5	28	PK500	70 / 12	0202106
12xSML BBXS	4,5	28	PK500	70 / 12	0202107

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.