


MHS
SISÄKAAPELI**RAKENNE**

Johdin	Hehkutettu, tinattu kuparilanka
Eristys	PE-muovi
Ryhmä	Kaksi eristettyä johdinta parina
Kertaus	Lohkokertaus
Maadoituslanka	hehkutettu tinattu kuparilanka
Suoja	Muovialumiinilaminaattinauha
Ulkovaippa	Harmaa PVC-muovi

KÄYTTÖ

Liityntäverkon sisäkaapeli, soveltuu käytettäväksi myös tele-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmissä

OMINAISUUKSIA

Standardi	SFS 5739 IEC 60332-1
Värijärjestelmä	SFS 5739
Min. taivutussäde vedettäessä	15 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	7 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-5... +70 °C
Kuljetus	-5... +70 °C
Varastointi	-5... +70 °C
Asennus	-5... +60 °C

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

MHS
 SISÄKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkausela / Vakiopituus m	Vaipan paksuus mm	Snro
1x4x0,5	4,5	30	K5 / 1000	1,0	0295131
1x4x0,5	4,5	30	rengas / 100	1,0	0255121
1x4x0,5	4,5	30	rengas / 300	1,0	0255131
3x2x0,5	5,0	36	K6 / 1000	1,0	0295132
3x2x0,5	5,0	36	rengas / 200	1,0	0255132
5x2x0,5	6,0	50	K6 / 1000	1,0	0295133
5x2x0,5	6,0	50	rengas / 150	1,0	0255133
10x2x0,5	7,6	78	K6 / 1000	1,0	0255135
10x2x0,5	7,6	78	rengas / 200	1,0	0255134
20x2x0,5	9,5	130	K7 / 1000	1,0	0255136
30x2x0,5	11,5	185	K8 / 1000	1,1	0255137
50x2x0,5	14,0	285	K9 / 1000	1,1	0255138
100x2x0,5	19,0	550	K12 / 1000	1,2	0255140
200x2x0,5	26,0	1030	K16 / 1000	1,5	0255142

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.