

FYOVMPPMW VESISTÖVALOKAAPELI



KÄYTTÖ

Vahvan pyörölanka-armeerauksen ja hermeettisen suojan omaava vesistökaapeli meri-, järvi- ja jokiasennuksiin. Soveltuu myös maakaapeliksi erityisen vaativiin olosuhteisiin, esimerkiksi ikirouta-alueille.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
Toisio-päilystys	Hermeettinen, ruostumattomasta teräksestä hitsattu, erikoismassalla täytetty putki
Sisävaippa	Musta säänkestävä PE
Armeeraus	Kaksi kerrosta sinkittyjä teräslankoja, bitumia lankaväleissä
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä PE-vaippa

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794-3-30
Värijärjestelmä	FIN2012
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-45... +70 °C
Kuljetus	-45... +70 °C
Varastointi	-45... +70 °C
Asennus	-15... +70 °C
Maksimi asennussyvyys	1500 m
Puristuslujuus Levy	10000 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FYOVMPPMW VESISTÖVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa ilmassa/ vedessä Kg/km	Vetolujuus asennus / asennettu kN	Min. taivutussäde asennus / asennettu	Snro
12xSML 30 kN	18,5	885 / 615	30 / 21	500 / 400	0231416
2x12xSML 30 kN	18,5	885 / 615	30 / 21	500 / 400	0231417
4x12xSML 30 kN	18,5	885 / 615	30 / 21	500 / 400	0231418
8x12xSML 30 kN	19,5	1015 / 715	30 / 24	500 / 400	0231419
12xSML 40 kN	20,0	1130 / 815	40 / 32	550 / 450	0231422
2x12xSML 40 kN	20,0	1130 / 815	40 / 32	550 / 450	0231424
4x12xSML 40 kN	20,0	1130 / 815	40 / 32	550 / 450	0231425
8x12xSML 40 kN	21,5	1240 / 875	40 / 32	550 / 450	0231427

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.